




## Upínací blok s permanentními magnety, jemná pólová rozteč, Typ: MH202



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Třída artiklu	33S

### Popis

**Provedení:**

Tři magnetické upínací plochy.

**Použití:**

K profilování a obrábění malých obrobků, jako jsou např. razítka atd.

**Upozornění:**

Permanentní magnet, nelze zapínat.

### Technický popis

Hmotnost	1,7 kg
Opotřebovatelnost pólové desky	14 mm
Maximální úhlová odchylka	5 stupeň
Jmenovitá adhezní síla	80 N/cm <sup>2</sup>
Pólová rozteč	4 mm
Šířka B	50 mm
Výška magnetického pole	6 mm
Typ	MH202
Celková výška C	50 mm
Délka A	100 mm

Druh produktu

Magnetická upínací deska