

Garant**Závitová očka 6g, M: M4,5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 140300 M4,5 |
| GTIN | 4062406189358 |
| Třída artiklu | 11K |

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,75 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 7 mm

Technický popis

| | |
|------------------|-----------|
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Výška | 7 mm |
| Stoupání | 0,75 mm |
| Vnější Ø | 20 mm |
| Rozměr závitu | M4,5 |

| | |
|----------------|---------------|
| Druh závitu | M |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Směr řezu | pravý |
| Druh produktu | Závitová očka |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |