




## Upínací blok s permanentními magnety, jemná pólová rozteč, Typ: MH202S



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Třída artiklu	33S

### Popis

#### Provedení:

Tři magnetické upínací plochy.

Z magnetů SmCo<sub>5</sub> extrémně vysoká přídržná síla pro obrobky, které se obtížně upínají.

#### Použití:

K profilování a obrábění malých obrobků, jako jsou např. razítka atd.

#### Upozornění:

Permanentní magnet, nelze zapínat.

### Technický popis

Pólová rozteč	4 mm
Maximální úhlová odchylka	5 stupeň
Jmenovitá adhezní síla	180 N/cm <sup>2</sup>
Hmotnost	1,7 kg
Šířka B	50 mm
Typ	MH202S
Výška magnetického pole	6 mm
Opatřovatelnost pólové desky	14 mm
Celková výška C	50 mm
Délka A	100 mm

Druh produktu

Magnetická upínací deska