




Upínací blok s permanentními magnety, jemná pólová rozteč, Typ: MH203



Údaje o objednávce

Artikové číslo	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Třída artiklu	33S

Popis

Provedení:

Dvě magnetické upínací plochy.

Použití:

K profilování a obrábění malých obrobků, jako jsou např. razítka atd.

Upozornění:

Permanentní magnet, nelze zapínat.

Technický popis

Maximální úhlová odchylka	5 stupeň
Výška magnetického pole	6 mm
Jmenovitá adhezní síla	80 N/cm ²
Šířka B	25 mm
Typ	MH203
Hmotnost	0,5 kg
Opotřebovatelnost pólové desky	6 mm
Pólová rozteč	4 mm
Celková výška C	25 mm
Délka A	100 mm

Druh produktu

Magnetická upínací deska