


**Upínací blok s permanentními magnety, jemná pólová rozteč, Typ: MH203S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Třída artiklu	33S

Popis**Provedení:**

Dvě magnetické upínací plochy.

Z magnetů SmCo₅ značně vyšší přídržná síla pro obrobky, které se obtížně upínají.

Použití:

K profilování a obrábění malých obrobků, jako jsou např. razítka atd.

Upozornění:

Permanentní magnet, nelze zapínat.

Technický popis

Šířka B	25 mm
Výška magnetického pole	6 mm
Opotřebovatelnost pólové desky	6 mm
Maximální úhlová odchylka	5 stupeň
Pólová rozteč	4 mm
Typ	MH203S
Hmotnost	0,5 kg
Jmenovitá adhezní síla	180 N/cm ²
Celková výška C	25 mm
Délka A	100 mm

Druh produktu

Magnetická upínací deska