

**Garant****Závitová očka, G: G1/16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142050 G1/16
GTIN	4062406189532
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

**Použití:**

**Pro cylindrický trubkový závit** DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 7,72 mm

Vnější Ø: 25 mm

Výška: 9 mm

**Technický popis**

Závit Ø	7,72 mm
Směr řezu	pravý
Toleranční třída	A
Rozměr závitů	G1/16

Vnější Ø	25 mm
Výška	9 mm
Chodů na palec	28
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 24231
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		