

**Garant****Závitová očka, UNC: 9/16-12****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 142520 9/16-12 |
| GTIN           | 4062406189556  |
| Třída artiklu  | 11K            |

**Popis****Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitu.**

**Použití:**

**Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1**

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 12

Závit Ø: 14,29 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 14 mm

**Technický popis**

|                |          |
|----------------|----------|
| Závit Ø        | 14,29 mm |
| Chodů na palec | 12       |
| Vnější Ø       | 38 mm    |
| Výška          | 14 mm    |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rozměr závitu    | 9/16-12 UNC   |
| Směr řezu        | pravý         |
| Druh závitu      | UNC           |
| Vrcholový úhel   | 60 stupeň     |
| Řezný materiál   | HSS           |
| Norma            | EN 22568      |
| Toleranční třída | 2A            |
| Druh produktu    | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| suché                        | omezené použití |                |         |