

HOLEX**Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 1000X500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	452590 1000X500
GTIN	4045197780928
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický popis

Pravouhlost	0,12 mm
Průřez ramene	50×10 mm
Délka ramen	1000×500 mm
Norma	DIN 875
Přesnost	2
Druh produktu	Plochý úhelník

