

**HOLEX®****Brusný minipás Ø 90×100 mm, Srovnání zrnitosti: 280****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	568563 280
GTIN	4045197782229
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

Minipásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Rounové minipásy k zalešťování, satinování a finišování.

S filmovým podkladem pro snadné nasazení na všechny válce.

**Použití:**

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 / 568575 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 min<sup>-1</sup>.

Provedení: A very fine

Barva: modrá

**Technický popis**

Ø brusného pásu	90 mm
Barva	modrá
Šířka brusného pásu	100 mm
Srovnání zrnitosti	280
Provedení	A very fine

---

## Příslušenství

Upínací válec Ø 90×100 mm Typ HARD	568580 HARD
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ AIR	568580 AIR