

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, MF: M53X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130020 M53X3
GTIN	4062406192112
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 28 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2184

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 3 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 40 mm

Stopka 4hran □: 32 mm

Ø otvoru pod závit: 50 mm

Technický popis

Závit Ø	53 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05

Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Stopka 4hran □	32 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Počet břitů Z	6
Druh závitu	M
Stoupání závitu	3 mm
Norma	DIN 2184
Hloubka závitu	79,5 mm
Řezný materiál	HSS
Celková délka L	140 mm
Počet drážek na třísky	6
Ø otvoru pod závit	50 mm
Rozměr závitu	M53×3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník