

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč pro odjehlování ocelový drát 0,20 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 250X60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570490 250X60
GTIN	4017359039038
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Upínací otvor 50,8 mm s dvojitou klínovou drážkou 13×7. Jiné otvory jsou možné.

Vlnitý, vysoce pevný **ocelový drát**.

Použití:

Pro všechny obvyklé stolní odjehlovací stroje. Díky speciálnímu drátu zvláště dlouhá životnost. Ideální pro hospodárné odstraňování ořepů z ploché oceli, profilů, trubek, armatur, plastových dílů apod.

Upozornění:

Na obrobek působí pouze špičky osazení. Příliš velký přítlak nezlepší výsledek, zvyšuje však potřebný výkon pohonu a snižuje tak životnost kartáče.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	250 mm
Délka osazení H ₁	50 mm
Tloušťka kartáče	58 mm

Maximální počet otáček	3600 min ⁻¹
Druh produktu	Kulatý kartáč