

Garant**LED kapesní svítilna s bateriemi, Typ: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081505 125
GTIN	4062406192662
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

Velmi robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku. **LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.**

- **Světelný kužel s mírnými ztrátami rozptýleného světla.**
- **Vysoká efektivita pro dlouhou dobu svícení.**
- **Světelný kroužek pro snadné nalezení ve tmě.**
- **S ochranou proti stříkající vodě, podle třídy ochrany IP54.**

Homogenní osvětlení rozptylovací čočkou, vpředu jednoruční tlakový spínač.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Upozornění:

Vhodné baterie naleznete pod č. 081551 a násl.

Technický popis

Typ baterií	Micro, AAA
Doba svícení	4 - 10 h
Počet obsažených baterií	3
Osvětlovací těleso	Modul LED
Ochranná třída IP	IP 54
Ø hlavy	29 mm
Zóna ATEX	žádná

Celková délka	125 mm
Světelný tok	100 - 250 lm
Hmotnost	119 g
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesní svítlna

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081552 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081553 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081551 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081554 LR3
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081559 LR3