

uvex**Pár rukavic uvex phynomic pro, Velikost rukavice: 9**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094295 9
GTIN	4048612045220
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

phynomic pro. Rukavice s jemným citem, odolné vůči nečistotám, odpuzující vlhkost s nitrilovým povlakem 3/4. Nosný materiál se skládá ze směsi polyamidu/elastanu/bambusu a zajišťuje příjemný pocit při nošení a velmi dobrou absorpci vody. Dobré uchopení suchých i mokrých předmětů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	9
Řada	uvex phynomic
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
EN 388	2121X

Materiál nosiče	Polyamid, elastan, bambus
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / modrá
Hmotnost	52 g
Použití	vícetázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice