

uvex**Pár rukavic uvex phynomic pro, Velikost rukavice: 10**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094295 10
GTIN	4048612045237
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

phynomic pro. Rukavice s jemným citem, odolné vůči nečistotám, odpuzující vlhkost s nitrilovým povlakem 3/4. Nosný materiál se skládá ze směsi polyamidu/elastanu/bambusu a zajišťuje příjemný pocit při nošení a velmi dobrou absorpci vody. Dobré uchopení suchých i mokrých předmětů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Řada	uvex phynomic
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
EN 388	2121X

Materiál nosiče	Polyamid, elastan, bambus
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / modrá
Hmotnost	52 g
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice