

**Garant****Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 30, Otvor d<sub>2</sub>(H7): 16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319275 16
GTIN	4045197782403
Třída artiklu	31V

## Popis

### Provedení:

- Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
- Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 a 12 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

### Upozornění:

Náhradní díly č. 319287 - 9288 lze nalézt v seznamu náhradních dílů.

## Technický popis

l <sub>6</sub>	90 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
d <sub>8</sub>	45 mm
l <sub>7</sub>	80 mm
Závit M	M14×1,5
l <sub>8</sub>	50 mm
Tvar	E

Velikost VDI	VDI 30
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI