

Garant**Pár rukavic Cut B, Velikost rukavice: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094405 6
GTIN	4062406190576
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Žádná ze součástí, ani nosný materiál jako povlak **neobsahují silikon** (ověřeno v Fraunhofer Institut). Proto se ideálně hodí k použití v oblastech jako je automobilový průmysl nebo lakovny. Rukavice proti prořezu bez silikonu, velmi dobrý tvar a nízká hmotnost. Díky velké zručnosti prstů velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Speciální příze se Spandexem z **18vláknové úpletové techniky** a odolný polyuretanový povlak.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	6
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12

Vlastnost rukavice	bez látek omezujících smáčivost barev
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
EN 388	4X42B
Materiál nosiče	Nylon / speciální příže / Spandex
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	180 mm
Barva	šedá / oranžová
Technologie pletení	18G
Použití	víceúčelové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Víceúčelové rukavice