

**Garant****Pár rukavic, Velikost rukavice: 6**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094325 6
GTIN	4062406190552
Třída artiklu	01H

## Popis

### Provedení:

Žádná ze součástí, ani nosný materiál jako povlak **neobsahují silikon** (ověřeno v Fraunhofer Institut). Proto se ideálně hodí k použití v oblastech jako je automobilový průmysl nebo lakovny. Víceúčelové rukavice bez silikonu pro lehké průmyslové použití s velmi vysokou odolností proti oděru a přesto nabízející nezvyklý komfort. Nylonový nosný materiál se Spandexem z 15vláknové úpletové techniky a odolný polyuretanový povlak.

### Norma:

EN 388, EN ISO 21420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Velikost rukavice	6
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12

Vlastnost rukavice	bez látek omezujících smáčivost barev
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
EN 388	3121A
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	modrá / oranžová
Technologie pletení	15G
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	U
Druh produktu	Víceúčelové rukavice