

**Garant****Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 40, Otvor d<sub>2</sub>(H7): 25mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319276 25
GTIN	4045197782489
Třída artiklu	31V

## Popis

### Provedení:

- Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
- Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 - 20 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

### Upozornění:

Náhradní díly č. 319287 - 9288 lze nalézt v seznamu náhradních dílů.

## Technický popis

$l_7$	100 mm
$l_6$	108 mm
Otvor $d_2$ (H7)	25 mm
$d_8$	55 mm
Závit M	M22×1,5
$l_8$	63 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
Barevný kód stopky VDI	VDI 40

Druh produktu

Držák vyvrtávací tyče VDI