

WELDAS®

Ochranné svářečské rukavice, pár 10-2750, Velikost rukavice: 9**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094126 9 |
| GTIN | 8718564520941 |
| Třída artiklu | 06E |

Popis**Provedení:**

10-2750. Pohodlné a proti **oleji a vodě rezistentní** svářečské rukavice z **hovězí štípenkové / plné usně** s technologií **COMFOflex®** a švem KEVLAR® 4 přehyby + 5 přehybů. S rovným palcem. **Odolné vůči horku do 250 °C kontaktního tepla.** Manžeta s bavlněnou vycpávkou.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Velikost rukavice | 9 |
| Ochranná kategorie | Kategorie III |
| Druh rukavic | Svářečské rukavice |
| Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 |
| Použití | vícetázové |
| Délka | 360 mm |

| | |
|------------------|---|
| Materiál nosiče | Štípenková useň z hověziny / plná useň |
| Materiál | Štípenková useň z hověziny / plná useň |
| EN 388:2003 | 4143 |
| EN 388 | 3133X |
| EN 407 | 423X4X |
| EN 12477 | Typ A/B |
| Metoda svařování | MIG/MAG |
| Barva | žlutá / bílá |
| Druh produktu | Svářečské rukavice |

Příslušenství

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Svářečská ochrana rukou 44-3008LB | 094135 |
|-----------------------------------|--------|