

WELDAS®

Ochranné svářečské rukavice, pár 10-2750, Velikost rukavice: 11**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094126 11
GTIN	8718564520965
Třída artiklu	06E

Popis**Provedení:**

10-2750. Pohodlné a proti **oleji a vodě rezistentní** svářečské rukavice z **hovězí štípenkové / plné usně** s technologií **COMFOflex®** a švem KEVLAR® 4 přehyby + 5 přehybů. S rovným palcem. **Odolné vůči horku do 250 °C kontaktního tepla.** Manžeta s bavlněnou vycpávkou.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	11
Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Svářečské rukavice
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití	vícetázové
Délka	360 mm

Materiál nosiče	Štípenková useň z hověziny / plná useň
Materiál	Štípenková useň z hověziny / plná useň
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Typ A/B
Metoda svařování	MIG/MAG
Barva	žlutá / bílá
Druh produktu	Svářečské rukavice

Příslušenství

Svářečská ochrana rukou 44-3008LB	094135
-----------------------------------	--------