

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroubek klínku	259018 6
Lomená páka	259015 9
Velikost destiček	9 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Podložka	259031 27
Funkční šířka L ₄	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Délka hlavy L ₁	21 mm
Sada pružin	259044 5
ISO kód držáku	PCBNR/L 2020K09
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Podložka Typ 27	259031 27
Lomená páka Typ 9	259015 9
Šroubek klínku Typ 6	259018 6