

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Šroubek klínu	259018 6
Velikost stopky	16 mm
Lomená páka	259015 9
Funkční šířka L ₄	16 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	PCBNR/L 1616H09
Délka hlavy L ₁	20 mm
Podložka	259031 27
Celková délka L	100 mm
Sada pružin	259044 5
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Podložka Typ 27	259031 27
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Lomená páka Typ 9	259015 9
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3