

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost destiček	9 mm
Šroubek klínku	259018 6
Délka hlavy L ₁	21 mm
Podložka	259031 27
Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	PCBNR/L 2525M09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Sada pružinových kolíků	259047 3
Sada pružin	259044 5
Velikost stopky	25 mm
Lomená páka	259015 9
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 27	259031 27
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Lomená páka Typ 9	259015 9
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3