

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroubek klínu	259018 6
Sada pružin	259044 5
ISO kód držáku	PCKNR/L 1616H09
Délka hlavy L ₁	22 mm
Velikost destiček	9 mm
Lomená páka	259015 9
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Sada pružinových kolíků	259047 3
Velikost stopky	16 mm
Podložka	259031 27
Funkční šířka L ₄	20 mm
Celková délka L	100 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 27	259031 27
Lomená páka Typ 9	259015 9