

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	125 mm
Šroubek klínu	259018 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Sada pružinových kolíků	259047 3
Velikost stopky	20 mm
Podložka	259031 27
Sada pružin	259044 5
Délka hlavy L ₁	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Lomená páka	259015 9
ISO kód držáku	PCKNR/L 2020K09
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Lomená páka Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3