

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Sada pružinových kolíků	259047 4
Sada pružin	259044 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Velikost stopky	25 mm
Šroubek klínku	259018 11
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	PCKNR/L 2525M16
Podložka	259031 35
Délka hlavy L ₁	30 mm
Celková délka L	150 mm
Lomená páka	259015 12
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 35	259031 35
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Lomená páka Typ 12	259015 12