

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Celková délka L	170 mm
Sada pružin	259044 7
Podložka	259031 36
Lomená páka	259015 13
Šroubek klínku	259018 13
Sada pružinových kolíků	259047 5
ISO kód držáku	PCKNR/L 3232P19
Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L ₄	40 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm
Velikost destiček	19 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 13	259015 13
Podložka Typ 36	259031 36
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7