

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	PCKNR/L 3232P19
Funkční šířka L ₄	40 mm
Sada pružin	259044 7
Délka hlavy L ₁	40 mm
Velikost destiček	19 mm
Šroubek klínku	259018 13
Velikost stopky	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Sada pružinových kolíků	259047 5
Podložka	259031 36
Celková délka L	170 mm
Lomená páka	259015 13
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7
Lomená páka Typ 13	259015 13
Podložka Typ 36	259031 36