

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada pružinových kolíků	259047 3
Šroubek klínu	259018 6
ISO kód držáku	PCSNR/L 2020K09
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Sada pružin	259044 5
Délka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Velikost stopky	20 mm
Podložka	259031 27
Lomená páka	259015 9
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Lomená páka Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Šroubek klínku Typ 6	259018 6