

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Šroubek klínku	259018 6
Podložka	259031 27
Sada pružin	259044 5
Velikost stopky	16 mm
Velikost destiček	9 mm
ISO kód držáku	PCSNR/L 1616H09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Funkční šířka L ₄	20 mm
Délka hlavy L ₁	22 mm
Lomená páka	259015 9
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 27	259031 27
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Lomená páka Typ 9	259015 9
Šroubek klínku Typ 6	259018 6