

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Lomená páka	259015 9
Velikost destiček	9 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Podložka	259031 27
Délka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Celková délka L	125 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Šroubek klínu	259018 6
ISO kód držáku	PCSNR/L 2020K09
Sada pružin	259044 5
Velikost stopky	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 27	259031 27
Lomená páka Typ 9	259015 9
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5