

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 5
Šroubek klínu	259018 6
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	PCSNR/L 2525M09
Velikost stopky	25 mm
Velikost destiček	9 mm
Lomená páka	259015 9
Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L ₁	25 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Podložka	259031 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Lomená páka Typ 9	259015 9
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Podložka Typ 27	259031 27