

**HOLEX****Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování,  
ET 25, Jmenovitý upínací Ø d: 3,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309447 3,5
GTIN	4045197782991
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

Kalená a broušená.

**Výhoda:**

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé **chyby centra** (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitu a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

**Použití:**

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	3,5 mm
Upnutí	ET 25
Norma	Výrobní norma
Vnější Ø D	26 mm

Celková délka L	35 mm
Axiální kompenzace	0,1 mm
Radiální kompenzace R – obrábění závitů	0,4 mm
Radiální kompenzace R – vystružování	0,05 mm
Druh produktu	Upínací kleština