

**HOLEX****Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování, ET 40, Jmenovitý upínací Ø d: 8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309449 8
GTIN	4045197783240
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

Kalená a broušená.

**Výhoda:**

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé **chyby centra** (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitu a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

**Použití:**

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

**Vhodné pro :**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

Norma: Výrobní norma

Radiální kompenzace R vystružování: 0,1 mm

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	8 mm
Upnutí	ET 40
Norma	Výrobní norma

Vnější Ø D	41 mm
Celková délka L	49 mm
Axiální kompenzace	0,2 mm
Radiální kompenzace R obrábění závitů	0,5 mm
Radiální kompenzace R vystružování	0,1 mm
Druh produktu	Upinací hlava