

HOLEX**Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování, ET 32, Jmenovitý upínací Ø d: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309448 10 |
| GTIN | 4045197783158 |
| Třída artiklu | 32Z |

Popis**Provedení:**

Kalená a broušená.

Výhoda:

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé **chyby centra** (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitů a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

Použití:

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Upozornění:

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

Technický popis

| | |
|-----------------------|---------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 10 mm |
| Upnutí | ET 32 |
| Norma | Výrobní norma |
| Vnější Ø D | 33 mm |

| | |
|---|------------------|
| Celková délka L | 42,5 mm |
| Axiální kompenzace | 0,1 mm |
| Radiální kompenzace R – obrábění závitů | 0,5 mm |
| Radiální kompenzace R – vystružování | 0,1 mm |
| Druh produktu | Upínací kleština |