

HOLEX**Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování,
ET 16, Jmenovitý upínací Ø d: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309445 6
GTIN	4045197782885
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

Kalená a broušená.

Výhoda:

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé **chyby centra** (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitů a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

Použití:

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Upozornění:

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	6 mm
Upnutí	ET 16
Norma	Výrobní norma
Vnější Ø D	17 mm
Celková délka L	29 mm

Axiální kompenzace	0,1 mm
Radiální kompenzace R – obrábění závitů	0,3 mm
Radiální kompenzace R – vystružování	0,05 mm
Druh produktu	Upínací kleština