

HEDI

Mobilní rozvaděč energie s osvětlením, Typ: 250



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081141 250
GTIN	
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Mobilní zásuvkový rozvaděč s robustním korpusem zesíleným tvrdou pryží. Přívodní kabel 2,5 m H07RN-F 3G2,5 se zástrčkou Schuko 250V. Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky. Konfigurace: **4x250V / 16A** výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Šířka: 205 mm

Hloubka: 205 mm

Výška: 217 mm

Světelný tok: 2000 lm

Počet zásuvek 250 V: 4

Technický popis

Počet zásuvek 250 V	4
Šířka	205 mm
Hloubka	205 mm
Výška	217 mm
Světelný tok	2000 lm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Rozvaděče energií

