

## HEDI

### Mobilní rozvaděč energie s osvětlením, Typ: 400



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081141 400
GTIN	
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Mobilní zásuvkový rozvaděč s robustním korpusem zesíleným tvrdou pryží. Přívodní kabel 2,5 m H07RN-F 3G2,5 se zástrčkou Schuko 250V. Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Konfigurace: **4×250V / 16A** výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Konfigurace: **2×400V / 16A CEE** výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Šířka: 205 mm

Hloubka: 205 mm

Výška: 217 mm

Světelný tok: 2000 lm

Počet zásuvek 250 V: 4

Počet zásuvek 400 V / 16 A: 2

#### Technický popis

Šířka	205 mm
Hloubka	205 mm
Počet zásuvek 250 V	4
Výška	217 mm
Počet zásuvek 400 V / 16 A	2
Světelný tok	2000 lm

Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Druh produktu	Rozvaděče energií