

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Celková délka L _{celk.}	43 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,4 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₃	17,6 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Ø D ₂	29 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
Upínací závit M	M16

Řada	Hi5
Provedení stopky	se závitem
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky10-dílná	219884
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2