

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 213210 40/4 |
| GTIN | 4045197783547 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Provedení:**

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.**Technický popis**

| | |
|--|-----------------------|
| Ø D ₃ | 25,6 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 40 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 0704.. |
| Maximální hloubka řezu a _{p max} | 1,4 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219884 (10IP; 2,2 Nm) |
| Počet břitů Z | 4 |
| Upínací otvor Ø | 16 mm |
| Ø břitu D _c | 40 mm |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|------------------|------------------|
| Řada | Hi5 |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Dělení břitů | nestejný |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky10-dílná | 219884 |