

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Ø D ₃	35,6 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,4 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
Počet břitů Z	5
Ø břitu D _c	50 mm

Vnitřní chlazení	ano
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky10-dílná	219884
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2