

Garant**Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	52 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Počet břitů Z	5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 0704..
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	1,4 mm
Ø D_3	37,6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)

Vnitřní chlazení	ano
Řada	Hi5
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky10-dílná	219884