

**Ansell****Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-435, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094757 9
GTIN	10076490470941
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

Ochranné rukavice kategorie III.

AlphaTec® 58-435. Ochranné rukavice z nenosného nitrilového materiálu s vnitřní vložkou z bavlněného veluru. Vysoká flexibilita a vysoká pohyblivost prstů. Těsné přizpůsobení tvaru zajišťuje bezpečné uchycení na vnitřní stranu ruky. Vysoce výkonný nitrilový povlak zajišťuje díky delším dobám nošení vynikající ochranu před tržnými ranami, bodnutím a škrábnutím. Ohrnutelná bariéra manžety zamezuje ohrožení kapkami na předloktí, prodloužená manžeta rozšiřuje ochranu až k předloktí.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

EN 374:2016: Typ A (AJKLOPT)

**Technický popis**

Velikost rukavice	9
Řada	AlphaTec®
Ochranná kategorie	Kategorie III

Druh rukavic	Rukavice proti chemikáliím
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Třída ochrany	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (AJKLOPT)
Odolnost vůči chemikáliím	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Materiál	Nitril
Materiál nosiče	Nitril
AQL	0,65
Rozsah použití	Allround
Délka	380 mm
Tloušťka	0,4 mm
Barva	černá / zelená
Použití	vícerezové
Hmotnost	59 g
Třída ochrany proti pořezání	A
Povlak	Nitril
Druh produktu	Rukavice proti chemikáliím