

uvex**Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex profabutyl B-05R, Velikost rukavice: 9**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094762 9 |
| GTIN | 4048612043103 |
| Třída artiklu | 04W |

Popis

Provedení:

uvex profabutyl B-05R. Vyrobeno ze 100% butylkaučuku, díky tomu poskytují ochranu zejména před esterem a ketony. Vysoká nepropustnost vodní páry, plynů a toxických chemikálií. Odolné vůči teplotám od cca -20°C do 90°C .

Pozor:

Butyl není odolný vůči olejům, tukům, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, chloruhlovodíkům.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
EN 374:2016: Typ A (ABIKLP)

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Velikost rukavice | 9 |
| Ochranná kategorie | Kategorie III |
| Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím |

| | |
|---------------------------|--|
| Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016 | Typ A (ABIKLP) |
| Odolnost vůči chemikáliím | ABIKLP |
| EN 388:2016 | 2010X |
| Materiál | Butyl |
| Materiál nosiče | Butyl |
| Délka | 350 mm |
| Tloušťka | 0,5 mm |
| Barva | černý |
| Použití | vícerezové |
| Kontaktní teplota do | 90 °C |
| Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |