

uvex**Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex profabutyl B-05R, Velikost rukavice: 10**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094762 10
GTIN	4048612043110
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex profabutyl B-05R. Vyrobeno ze 100% butylkaučuku, díky tomu poskytují ochranu zejména před esterem a ketony. Vysoká nepropustnost vodní páry, plynů a toxických chemikálií. Odolné vůči teplotám od cca -20°C do 90°C .

Pozor:

Butyl není odolný vůči olejům, tukům, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, chloruhlovodíkům.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
EN 374:2016: Typ A (ABIKLP)

Technický popis

Velikost rukavice	10
Druh rukavic	Rukavice proti chemikáliím
Ochranná kategorie	Kategorie III

Třída ochrany	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (ABIKLP)
Odolnost vůči chemikáliím	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Materiál	Butyl
Materiál nosiče	Butyl
Délka	350 mm
Tloušťka	0,5 mm
Barva	černý
Použití	vícerezové
Kontaktní teplota do	90 °C
Druh produktu	Rukavice proti chemikáliím