

Ansell**Rukavice proti pořezání a teple, pár HyFlex® 11-501, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094625 10
GTIN	10076490492349
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-501. Rukavice proti prořezu s nitrilovým povlakem s dodatečnou ochranou proti horku a stříkanců taveniny. **Vysoká pohyblivost** díky technologii Ansell Intercept Technology™.

Antistatické dle EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Řada	HyFlex®
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti horku
Ochranná kategorie	Kategorie III
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň X

Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontaktní teplota do	100 °C
Materiál nosiče	Lycra®, Kevlar®
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Barva	tyrkysová / šedá
Materiál	Nitril
Použití	víceúčelové
Délka	206 mm
Obsah	12
Prát	40 °C barevné prádlo
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	13G
Třída ochrany proti pořezání	D
Norma	EN 407
Hmotnost	25,9 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti horku