

Ansell**Rukavice na ochranu proti chladu, pár ActivArmr® 97-011, Velikost rukavice: 9**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094823 9
GTIN	076490457228
Třída artiklu	04P

Popis

Provedení:

ActivArmr® 97-011. Zimní rukavice s 3/4nitrilovým povlakem proti vlivům větru, vlhku a chladu. **Dobrá spolehlivost uchopení** díky zdrsňnému povlaku. S **prodyšnou dvojitou tkaninou** a **měkkou vnitřní vložkou**.

Provedení reklamní text:

ActivArmr® 97-011. Zimní rukavice s 3/4nitrilovým povlakem proti vlivům větru, kapalin a chladu.

- **Dobrá bezpečnost uchopení díky drsnému povlaku na vnitřní straně dlaně.**
- **Dobrá viditelnost díky oranžovému nosnému materiálu z polyesterového akrylu.**
- **S prodyšnou dvojitou tkaninou a měkkou vnitřní vložkou.**

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

Použití reklamní text:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	9
Řada	ActivArmr®
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	1
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	10G
Třída ochrany proti pořezání	A
Délka	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Materiál nosiče	Polyester akryl
Materiál	Nitril
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Barva	černá / oranžová
Hmotnost	72,1 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu