

**Ansell****Rukavice na ochranu proti chladu, pár ActivArmr® 97-011, Velikost rukavice: 11**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094823 11
GTIN	76490457242
Třída artiklu	04P

## Popis

### Provedení:

**ActivArmr® 97-011. Zimní rukavice** s 3/4nitrilovým povlakem proti vlivům větru, vlhku a chladu. **Dobrá spolehlivost uchopení** díky zdrsňenému povlaku. S **prodyšnou dvojitou tkaninou** a **měkkou vnitřní vložkou**.

### Provedení reklamní text:

**ActivArmr® 97-011. Zimní rukavice** s 3/4nitrilovým povlakem proti vlivům větru, kapalin a chladu.

- **Dobrá bezpečnost uchopení díky drsnému povlaku na vnitřní straně dlaně.**
- **Dobrá viditelnost díky oranžovému nosnému materiálu z polyesterového akrylu.**
- **S prodyšnou dvojitou tkaninou a měkkou vnitřní vložkou.**

### Použití:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

### Použití reklamní text:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

### Norma:

EN 388; EN 511

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Upozornění reklamní text:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Velikost rukavice	11
Řada	ActivArmr®
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	6
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	10G
Třída ochrany proti pořezání	A
Délka	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Materiál nosiče	Polyester akryl
Materiál	Nitril
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Barva	černá / oranžová
Hmotnost	72,1 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu