

**Vysavač na mokro a na sucho AERO, Označení výrobce: 21-01****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Robustní a výkonné **vysavače pro mokré/suché vysávání** s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. **Stupeň filtrace > 99,9 %**. Kompaktní univerzální vysavač se **systémem čištění filtru Push & Clean**.

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubice, mokrého filtru a umyvatelné filtrační jednotky (PET).

Upozornění:

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).

Technický popis

Funkce vyfukování	ano
Hmotnost	7,5 kg
Objemový proud vzduchu	60 l/s
Objem nádoby	20 l
Šířka	385 mm

Délka sací hadice	2,5 m
Počet turbín	1
Výška	505 mm
Příkon	1250 W
Délka	375 mm
Ø hadice	32 mm
Označení výrobce	AERO 21-01 PC
Stupeň filtrace	99,9 %
Vakuum	210 mbar
Délka kabelu	5 m
Pracovní hluk	64 dB(A)
Čištění filtru	Systém Push & Clean
Filtrační systém	Filtrační jednotka PET
Zvláštní znaky	Kompaktní
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli Označení výrobce 8074	078556 8074
Podlahová tryska, široká 400 mm Označení výrobce 3666	078555 3666