

HEDI**Umělohmotný kabelový buben pro F, B, PL a CZ, Typ: 40B****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081127 40B
GTIN	
Třída artiklu	08B

Popis**Provedení:**

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabráňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

• Ochrana proti přehřátí.

Se samozavíracími víčky. Pro **trvalé** venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600). PU pancéřový kabel Plus.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1 \text{ mm}$, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Materiál kabelu	pancéřový kabel
Délka kabelu	40 m
Konstrukce kabelu	3G1,5

Ochranná třída IP	IP 44
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Třída kabelu	H07BQ-F
Materiál pouzdra	plast
Počet zásuvek	3
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ano
Druh produktu	Kabelový buben